



Kap/Nav 2i1 150x4.2mm Cubitron II

3M™ Cubitron™ II kap- och sliprondeller består av 3M precisionsformade keramiska slipkorn som ger en exceptionellt snabb kapning och lång hållbarhet på rondellen, för både rostfritt och kolstål. Våra mångsidiga rondeller kan både användas till att kapa och slipa.

- Konstruerad för snabbare avverkning än konkurrerande keramiska produkter
- Innehåller precisionsformade 3M-slipkorn som är självslipande, förblir kalla och består av mineraler som brister optimalt, för extra hållbarhet
- De styva armerade rondellerna med gummibindemedel kan användas både som sliprondell och kapskiva – på både kolstål och rostfritt
- Slipar/skär kallare och snabbare, vilket resulterar i lägre arbetstemperatur och bättre kvalitet.

Till skillnad från andra sliprondeller klarar 3M™ Cubitron™ II kap- och sliprondeller flera olika utmaningar utan att rondellerna behöver bytas. På våra sliprondeller finns en plan, förstärkt inre yta som kan forma eller slipa objekt, medan den tunna ytterkanten kan användas till att göra vinkelräta snitt och urholkningar. Detta gör att det inte finns behov av flera slipverktyg varför produktionen maximeras. De innehåller precisionsformade 3M-slipkorn, formade till triangulära spetsar som skär genom metall, snarare än att mejsla eller plöja som traditionella slipmedel. Dessa spetsar är självslipande i och med att de genererar nya extremt vassa eggar när de brister. Då minimeras den friktionsorsakade värmebildningen vilket reducerar värmerelaterade sprickor och missfärgningar. Rondellerna måste ha maximal driftshastighet som är större eller densamma som elverktygets maximalhastighet och måste användas med ett sprängskydd som passar kaprondellens storlek.

Föreslagna användningsområden

Kan användas både som sliprondell och som kapskiva på både rostfritt och kolstål

129 kr

150 mm

4,2 mm

Kolstål

Rostfritt stål

Specifikation

Artikelnr: S381152**Användningsområden:** Slipning**Bindningstyp:** Harts**Branscher:** Metallbearbetning**Diameter på centrumhål:** 22,23 mm**Fästtyp:** Centrumhål**Hjultyp:** Typ 27**Hållbarhetstid:** 1095 dagar**Korngrovlek:** 36+**Produkttyp:** Kapskiva**Slipmaterial:** Precisionsformad keramik**Total diameter:** 150 mm**Underindustrier:** Metalltillverkning**Varumärke:** Cubitron™