



Polerpastablock 132gr Rosa

högglanspolering Alla metaller

Rosa polerpastablock för högglanspolering av alla metaller.

Ett block innehåller 132gr.

Polerpastor kan användas både med filtverktyg och med tygskivor till för- och högglanspolering.

När det krävs mycket fina ytor, bör flera eller t o m alla utföranden användas efter varandra.

Användningsområde för PP 4:

TW (duk mjuk) = högglanspolering.

FL (flanell) = högglanspolering/spegelblank.

PFERD har slippastor för användning vid finslipning, t ex vid inslipning av ventilsäten, axellager och som preparering innan polering med filtpoleringsverktyg och tygskivor.

Fördelar:

- Hög produktivitet.
- Snabba resultat.
- Efter varandra anpassat system.

Material som kan bearbetas:

- Kan användas på nästan alla material.

Användningsexempel:

- Polering.
- Stegvis finslipning.

PFERD erbjuder fem olika polerpastor, färgmarkerade för att enkelt se användningsområde.

Färgernas betydelse visas i tabellen nedan:

GRÖN - förpolering - stål + rostfritt stål.

GRÅ - förpolering - aluminium + mässing.

BRUN - förpolering - mjukmetaller.

ROSA - högglanspolering - alla metaller.

BEIGE - högglanspolering - plaster.

53 kr

Alla metaller	Aluminium	Kolstål	Mässing
Rostfritt stål	Stål	Stålgjutgods	Högglangspolering

Specifikation

Artikelnr: PF955697