



Slipband Cubitron II 984F 12x330 mm 80+

3M™ Cubitron™ II-slipbanden 984F har revolutionerande prestanda med precisionsformade 3M-slipkorn som skär rent genom metall. Dessa 984F-band innehåller kylmedel vilket gör dem idealiska vid slipning med medelhögt till högt tryck.

- Användaren sparar på krafterna eftersom precisionsformade 3M-slipkorn kräver mindre arbetstryck
- Kylning av driftstemperaturen minskar risken för missfärgning och risken för värmerelaterade sprickor.
- Precisionsformade 3M-slipkorn brister till självslipande spetsar med exceptionellt snabb skärförmåga vilket ökar produktiviteten
- 3M™ Cubitron™ II Slipband 984F längre livslängd leder till fler producerade detaljer per band och färre bandbyten.

Genom att utföra en snabb avverkning med reducerad värmeutveckling ger 3M™ Cubitron™ II-slipbanden 984F en enhetlig finish under produktens hela livslängd. Du slipper också brännmärken vid slutslipningen. Dessa slipband består av 3M™ keramiska slipkorn vilka på elektrostatisk väg är formade för att bilda vassa spetsar. Dessa fungerar individuellt som kapverktyg och skär snabbt genom metall.

Spetsarna är självslipande när de brister, vilket ger lång hållbarhet och jämnt resultat utan för högt arbetstryck. Därför kan Dessa band slipa bättre och vara längre än de konventionella keramiska slipprodukter som används inom branschen. De har en bandskarv som ger extra styrka vid putsning under medelhögt till högt tryck.

Dessa slipband finns i flera olika bredder och storlekar som passar nästan alla bandslipar på marknaden. De smala banden används med bärbara bandslipar för att putsa eller bereda. De medelbreda bältena används på bandslipar med stativ för att ta bort svetsfogar, materialborttagning och slipa rostfritt stål medan bredare bälten används med breda bandslipar för att dimensionera metallskivor och spolar.

Föreslagna användningsområden

Används till att dimensionera metallskivor eller lägga till

slipmönster på rostfritt

16 kr

12x330 mm

Slipband

80

984F

Specifikation

Artikelnr: S3158708